



TYM646R



IP20

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΤΗΣ KNX ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ PRO 6 ΕΞΟΔΩΝ 230V/24V ΜΕ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Συνδεσιμότητα

Με ασύρματο σύστημα KNX Όχι

Τάση

Τάση λειτουργίας μέσω bus 21 - 32 V

Τάση εξόδου 24 - 230 V

Βοηθητική τάση 110 - 230 V

Ισχύς

Κατανάλωση ισχύος κατά τη λειτουργία 1 VA

Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής 0,40 W

Ηλεκτρικό ρεύμα

Μέγιστο ρεύμα διακοπής 0,16 A

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - 45 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής 0.5 - 4 mm²

Διατομή άκαμπτου αγωγού 0.5 - 4 mm²

Διαστάσεις

Αριθμός μονάδων πλάτους 4

Κείμενο

Λειτουργία Η λειτουργία μπλοκαρίσματος μπορεί να ενεργοποιηθεί ανά έξοδο ενεργοποιητή μέσω χειροκίνητων κουμπιών χειρισμού ή μέσω bus
Με λειτουργία προστασίας βαλβίδας

Ασφάλεια Με ασφάλεια έναντι βραχυκυκλώματος και υπερφόρτισης (ένδειξη με χρήση LED)

Είδος σύνδεσης Με βιδωτούς ακροδέκτες

Βιωσιμότητα

Συμμόρφωση RoHS Ναι