



32723512

#### Tekniska egenskaper

##### Material

|         |      |
|---------|------|
| Färg    | Vit  |
| RAL-kod | 9010 |

##### Kontroller och indikatorer

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Typ av persiennbrytare | 1-polig strömställare |
|------------------------|-----------------------|

##### Material

|              |            |
|--------------|------------|
| Ytbehandling | Matt       |
| Material     | Termoplast |
| Behandling   | Obehandlad |

##### Spänning

|              |       |
|--------------|-------|
| Märkspänning | 250 V |
|--------------|-------|

##### Elektrisk ström

|                  |      |
|------------------|------|
| Omkopplingsström | 10 A |
|------------------|------|

##### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Kapslingsklass (IP) | IP55 |
|---------------------|------|

##### Användningsförhållanden

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Driftstemperatur | -40 - 30 °C |
|------------------|-------------|

##### Text

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Brytare läge   | 1-polig               |
| Anslutningstyp | Med skruvanslutningar |
| Utförande      | För skruvfästning     |

##### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |