




EE815



Aanwezigheidsmelder 360°, inbouw met 1x relais uitgang

Technische karakteristieken

Detectie

| | |
|--------------|---------------------|
| Detectiehoek | 360 - 360 |
| Type sensor | Aanwezigheidsmelder |

Instellingen

| | |
|----------------|-------------|
| Tijdvertraging | 1 Min - 1 h |
|----------------|-------------|

Verlichting

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Inschakelhelderheid instelbaar | 5 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

Frequentie

| | |
|------------|------------|
| Frequentie | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Afmetingen

| | |
|--------------------------|-------------|
| Breedte | 80 mm |
| Inbouwdiepte | 70 mm |
| Aanbevolen montagehoogte | 2,5 - 3,5 m |

Gebruiksvoorwaarden

| | |
|---------------------|-------------|
| Bedrijfstemperatuur | -10 - 45 °C |
|---------------------|-------------|

Materiaal

| | |
|-----------|-----------|
| Kleur | Wit |
| Materiaal | Kunststof |

Veiligheid

| | |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP41 |
|----------------------|------|

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Gemonteerd op | Inbouwmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Ja |

Teksten

| | |
|---------------|------------------------------------|
| Aansluitwijze | Met schroefklemmen |
| Functie | Alleen als apart element inzetbaar |
| Montagewijze | Met veerbeugels voor plafondinbouw |

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|