




EE815



### Détecteur de présence plafond encastré 1 voie 360° Blanc monobloc

#### Caractéristiques techniques

##### Détection

Angle de détection	360 - 360
Type de capteur	Détecteur de présence

##### Réglages

Plage de temporisation	1 Min - 1 h
------------------------	-------------

##### Éclairage

Luminosité de déclenchement, réglable	5 - 1000 lx
---------------------------------------	-------------

##### Fréquence

Fréquence	50 - 60 Hz
-----------	------------

##### Dimensions

Largeur	80 mm
Profondeur de montage	70 mm
Hauteur de montage recommandée	2.5 - 3.5 m

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-10 - 45 °C
------------------------	-------------

##### Matière

Couleur	Blanc
Matière	Plastique

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP41
-------------------------	------

##### Installation, montage

Montage	Encastré
Adapté à un usage extérieur	Oui

##### Textes

Fonction	Uniquement utilisable comme appareil individuel
Mode de montage	Avec clips à ressort pour installation au plafond
Type de raccordement	Avec bornes à vis

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS	Oui
------------------------------	-----