




EE815



**Rilevat. Presenza E Movimento 360° - 1 Canale On/Off - Incasso**

**Caratteristiche tecniche**

**Rilevazione**

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di presenza

**Impostazioni**

ritardato	1 Min - 1 h
-----------	-------------

**Illuminazione**

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

**Frequenza**

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

**Serie**

Larghezza	80 mm
Profondità di installazione	70 mm
Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 mm

**Condizioni d'uso**

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

**Materiali**

Colore	Bianco
Materiale	Plastica

**Protezione**

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP41
---	------

**Installazione, montaggio**

Montaggio su	Montaggio a incasso
Adatto per l'uso esterno	Si

**Testo**

Funzione	Utilizzabile solo come apparecchio singolo
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Con staffa a molla per montaggio a soffitto

**Sostenibilità**

Conformità ROHS	Si
-----------------	----