




EE815



Rilevat. Presenza E Movimento 360° - 1 Canale On/Off - Incasso

Caratteristiche tecniche

Rilevazione

Angolo di rilevamento	360 - 360
Tipo di sensore	Rilevatore di presenza

Impostazioni

ritardato	1 Min - 1 h
-----------	-------------

Illuminazione

Soglia di luminosità regolabile	5 - 1000 lx
---------------------------------	-------------

Frequenza

Frequenza	50 - 60 Hz
-----------	------------

Serie

Larghezza	80 mm
Profondità di installazione	70 mm
Altezza di montaggio consigliata	2,5 - 3,5 m

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-10 - 45 °C
-------------------------	-------------

Materiali

Colore	Bianco
Materiale	Plastica

Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP41
---	------

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso
Adatto per l'uso esterno	Si

Testo

Funzione	Utilizzabile solo come apparecchio singolo
Tipo di connessione	Con morsetti a vite
Tipo di montaggio	Con staffa a molla per montaggio a soffitto

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----