



MM524N

Disjoncteur moteur 3P 40-50A ; 14/25 kW à 230/415V

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 50 A

Dimensions

Hauteur 140 mm

Largeur 55 mm

Profondeur 160 mm

Architecture

Type d'organe de commande Poignée rotative courte

Nombre de pôles 3

Tension

Tension assignée de tenue aux chocs 6000 V

Catégorie de surtension selon IEC60947-1 2.5.60 tableau 1 3

Type de tension d'alimentation AC

Connectivité

Type de connexion contrôle et contact aux Borne à vis

Équipement

Plombable Non

Équipé d'un contact de signalisation Non

Avec protection thermique Oui

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Installation, montage

Montage Rail DIN

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui