



HTC310H

### Module de COMMUNICATION sans entrées et sorties h3+

#### Caractéristiques techniques

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-25 - 70 °C
Température de stockage/transport	-35 - 70 °C

##### Connectivité

Avec système bus radio-KNX	Non
----------------------------	-----

##### Sécurité

Classe de protection (IP)	IP20
---------------------------	------

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---

##### Tension

Type de tension d'alimentation	DC
Tension de service	24 - 24 V

##### Raccordement

Section de raccordement de la sortie digitale	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement de l'entrée digitale	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>

##### Installation, montage

Montage sur	Rail DIN
-------------	----------