



HTC310H

**COM-module modbus, h3+ Energy**

**Technische karakteristieken**

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-25 - 70 °C
Opslag-/transport-temperatuur	-35 - 70 °C

**Connectiviteit**

Met bussysteem KNX RF	Nee
-----------------------	-----

**Veiligheid**

Beschermingsgraad IP	IP20
----------------------	------

**Capaciteit**

Aantal modules	2
----------------	---

**Spanning**

Type voeding	DC
Bedrijfsspanning	24 - 24 V

**Aansluiting**

Aansluitdoorsnede digitale ingang	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Aansluitdoorsnede digitale ingang	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	DIN-rail
---------------	----------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----