



HTC310H

### Modulo comunicazione modbus senza input/output

#### Caratteristiche tecniche

##### Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 70 °C
Temperatura di magazzino/trasporto	-35 - 70 °C

##### Connettività

Con sistema bus radio KNX	No
---------------------------	----

##### Protezione

Classe di protezione dall'ingresso (IP)	IP20
---	------

##### Numero di moduli

Numero di moduli	2
------------------	---

##### Condizioni di impiego

Tipo di tensione di alimentazione	DC; c.c.; corrente continua
Tensione d'esercizio	24 - 24 V

##### Connessione

Morsetto per uscita digitale	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
Sezione ingresso digitale	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>

##### Installazione, montaggio

Montaggio su	Guida DIN
--------------	-----------

##### Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----