



HTC310H

Technické vlastnosti

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 70 °C
Skladovací/přepravní teplota	-35 - 70 °C

Konektivita

Se sběrnicevým systémem KNX RF	Ne
--------------------------------	----

Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP20
-----------------	------

Kapacita

Počet modulů	2
--------------	---

Napětí

Typ napájecího napětí	DC
Provozní napětí	24 - 24 V

Připojení

Průřez digitálního výstupu	1,50 - 1,50 mm ²
Průřez digitálního vstupu	1,50 - 1,50 mm ²

Instalace, montáž

Montáž	Lišta DIN
--------	-----------

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----