



WXF106B50

Prise surface gallery 2P+T x50

Caractéristiques techniques

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -10 - 35 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matière

Couleur Gris

Code RAL 7011

Finition Mat

Matériau Polycarbonate (PC)

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 45 mm

Largeur 45 mm

Profondeur 35,65 mm

Nombre d'unités 1

Profondeur des boîtes d'encastrement 40 mm

Profondeur de montage 36,65 mm

Connectivité

Type de montage Clipsé

Equipement

Type de connecteur/prise de courant Norme française NF

Insert central rotatif Non

Avec couvercle à charnière Non

Avec broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation Non

Accessoires

Comporte un champ d'étiquetage Non

Pré-équipé avec Sans

Capacité

Nombre de modules 2

Sécurité

Avec protection renforcée des contacts Non

Résistance aux chocs IK IK05

Classe de protection (IP) IP21

Fonctions

Avec éclairage d'orientation Non

Avec éclairage fonctionnel Non

Identification

Avec inscription Non

Textes

Protection Protection renforcée contre les contacts accidentels

Adapté à

gallery

Durabilité

REACH-sans SVHC	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui