




EE883



Датчик руху з/у на стелю IP-54, до 10А/2кВт, 360град., білий

Технічні характеристики

Виявлення

| | |
|---------------|-------------|
| Кут виявлення | 360 - 360 |
| Тип датчика | Датчик руху |

Налаштування

| | |
|-----------------|--------------|
| Затримка в часі | 5 S - 15 Min |
|-----------------|--------------|

Освітлення

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Регульована яскравість відгуку | 2 - 1000 lx |
|--------------------------------|-------------|

Частота

| | |
|---------|------------|
| Частота | 50 - 50 Hz |
|---------|------------|

Розміри

| | |
|------------------------------|---------------|
| Ширина | 123 mm |
| Рекомендована висота монтажу | 2,50 - 2,50 m |

Умови використання

| | |
|--------------------|-------------|
| Робоча температура | -20 - 50 °C |
|--------------------|-------------|

Матеріали

| | |
|----------|---|
| Colour | Білий |
| Матеріал | Акрилонітрил-бутадієн-стирол (ABS) Полікарбонат (PC) |

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP54 |
|-----------------------------------|------|

Установлення, монтаж

| | |
|--|--------------------|
| Монтаж на | Поверхневий монтаж |
| Підходить для зовнішнього використання | Так |

Тексти

| | |
|--------------------|--|
| Режим встановлення | Для стельового монтажу |
| Функція | Паралельне підключення декількох детекторів для розширення області виявлення |

Sustainability

| | |
|--------------------|-----|
| Відповідність RoHS | Так |
|--------------------|-----|