



6765098989



## WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, polarwit glanzend

### Technische karakteristieken

#### Spanning

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

#### Elektrische Stroom

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

#### Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

#### Materiaal

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

#### Afmetingen

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm

#### Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

#### Connectiviteit

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

#### Uitrusting

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

#### Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

#### Capaciteit

Aantal modules	1
----------------	---

#### Bediening en signalisatie

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd controlelampje
---	-----------------------------

#### Veiligheid

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Beschermingsgraad IP	IP20

#### Funcities

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

#### Teksten

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat

---

**Teksten**

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflifthakken

---

**Geschikt voor**

Serie berker S.x

---

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----