



6765102089



**WCD penaarde met led-oriëntatieverlichting, R.1/R.3, polarwit glanzend**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Polarwit
RAL-kleur	9010
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	42 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

**Uitrusting**

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Bediening en signalisatie**

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd oriëntatielicht
---	------------------------------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Beschermingsgraad IP	IP20

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Ja
Met functieverlichting	Nee

**Identificatie**

Met opdruk	Nee
------------	-----

**Teksten**

Deur	Centraalplaat
Verlichting	Extra functie door combinatie van een stopcontact met een oriëntatielamp

---

**Teksten**

Bedrading	Bedrading mogelijk, dus ook ideaal voor uitbreiden achteraf
Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflftklemmen

---

**Duurzaamheid**

Halogeenvrij	Ja
RoHS conform	Ja