




6765102089



Zásuvka s ochranným kolíkem a orientačním LED světlem, 1930/R.classic, bílá lesk

Technické vlastnosti

Napětí

Jmenovité napětí 250 V

Elektrický proud

Jmenovitý proud 16 A

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Materiál

Barva Polární bílá

Kód RAL 9010

Povrchová úprava Lesklý

Materiál Termoplast

Povrch Neošetřený

Rozměry

Výška 71 mm

Šířka 71 mm

Hloubka 42 mm

Instalace, montáž

Montáž Zapuštěná montáž

Konektivita

Typ připojení Šroubová svorka

Druh montáže Upevnění šrouby
Upevnění příchytka

Vybavení

Typ konektoru/zástrčky výstupní zásuvky Uzemňovací kolík

Otočná středová vložka Ne

Se zavěšeným víkem Ne

S kulatým ochranným zemnicím kolíkem Ano

Se signálním světlem Ne

Zámek Ne

Příslušenství

Popisové pole Ne

Kapacita

Počet modulů 1

Ovládací prvky a indikátory

Typ osvětlení pro instalační zařízení Integrované orientační světlo

Bezpečnost

Se zvýšenou ochranou proti dotyku Ano

Stupeň krytí IP IP20

Funkce

S orientačním osvětlením Ano

S funkčním osvětlením Ne

Identifikace

S potiskem Ne

Texty

Kryt Centrální krycí deska

Osvětlení Doplnující výhoda díky kombinaci zásuvky s orientačním světlem

Zapojení Možné propojení, ideální i pro dodatečnou montáž

Texty

Ochrana	Zvýšená ochrana proti nebezpečnému dotyku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami - líftsystem

Vhodné pro

R.x

Udržitelnost

Neobsahuje halogeny	Ano
V souladu se směrnicí RoHS	Ano