



6765098915



Prise de courant a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, rouge bril.

#### Caractéristiques techniques

##### Tension

Tension nominale 250 V

##### Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

##### Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

##### Matières

Couleur Rouge

Code RAL 3003

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

##### Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 41,60 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 32 mm

##### Installation, montage

Montage sur Montage encastré

##### Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis  
Fixation par griffe

##### Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

##### Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

##### Capacité

Nombre de modules 1

##### Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Voyant de commande de fonctionnement intégré

##### Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

##### Fonctions

Avec éclairage d'orientation No

Avec éclairage fonctionnel Oui

##### Textes

Impression Sans inscription

Housse Plaque de recouvrement

---

**Textes**

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

---

**Adapté à**

Berker S.x/B.x

---

**Durabilité**

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui