



6765098915



**WCD penaarde met controle-led, S.1/B.3/B.7, rood glanzend**

**Technische karakteristieken**

**Spanning**

Nominale spanning	250 V
-------------------	-------

**Elektrische Stroom**

Nominale stroom	16 A
-----------------	------

**Frequentie**

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiaal**

Kleur	Rood
RAL-kleur	3003
Afwerking oppervlakte	Glanzend
Materiaal	Duroplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

**Afmetingen**

Hoogte	71 mm
Breedte	71 mm
Diepte	41,60 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	31 mm
Inbouwdiepte	32 mm

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Connectiviteit**

Type connector/stekker	Schroefaansluiting
Aansluitwijze	Schroefbevestiging Klemmontage

**Uitrusting**

Type connector/stekker stopcontact	Aardingspen
Gedraaid centraal inzetstuk	Nee
Met klapdeksel	Nee
Met ronde aardingspen	Ja
Met signaallamp	Nee
Met slot	Nee

**Toebehoren**

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

**Capaciteit**

Aantal modules	1
----------------	---

**Bediening en signalisatie**

Type verlichting voor de installatieapparaten	Geïntegreerd controlelampje
---	-----------------------------

**Veiligheid**

Met verhoogde aanraakbeveiliging	Ja
Beschermingsgraad IP	IP20

**Funcities**

Met oriëntatieverlichting	Nee
Met functieverlichting	Ja

**Teksten**

afdruk	Zonder opdruk
Deur	Centraalplaat

---

**Teksten**

Beveiliging	Verhoogde aanraakbeveiliging
Aansluitwijze	Met schroeflifthakken

---

**Geschikt voor**

Serie berker S.x

---

**Duurzaamheid**

REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja