



6765098915



B.X/S.1 Gniazdo z uz. i LED kontrolną z podwyż. ochr. st., czerwony

Właściwości techniczne

Napięcie

Napięcie znamionowe	250 V
---------------------	-------

Prąd elektryczny

Prąd znamionowy	16 A
-----------------	------

Częstotliwość

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

Materiały

Kolor	Czerwony
Kod RAL	3003
Wykończenie powierzchni	Połysk
Materiał	Tworzywo duroplastyczne
Obróbka	Stan surowy

Wymiary

Wysokość	71 mm
Szerokość	71 mm
Głębokość	41,60 mm
Wbudowane puszkę podtynkowe	31 mm
Zakres głębokości wbudowania	32 mm

Instalacja, montaż

Sposób montażu	Montaż podtynkowy
----------------	-------------------

Łączność

Typ połączenia	Zacisk śrubowy
Rodzaj montażu	Mocowanie śrubowe Mocowanie za pomocą pazurów

Sprzęt

Typ złącza/wtyku gniazdo	Bolec uziemiający
Obrócona wkładka centralna	Nie
Z pokrywą uchylną	Nie
Z okrągłym ochronnym bolcem uziemiającym	Tak
Z lampką sygnalizacyjną	Nie
Z zamkiem	Nie

Akcesoria

Posiada pole opisowe	Nie
----------------------	-----

Pojemność

Liczba modułów	1
----------------	---

Elementy sterujące i wskaźniki

Typ oświetlenia dla urządzeń instalacyjnych	Zintegrowana lampka kontrolna
---	-------------------------------

Bezpieczeństwo

Z zabezpieczeniem przed dziećmi	Tak
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP20

Funkcje

Z oświetleniem ewakuacyjnym	Nie
Z oświetleniem funkcyjnym	Tak

Dodatkowe informacje

Nadruk	Bez nadruku
Oslona	Oslona centralna

Dodatkowe informacje

Ochrona	Zwiększona ochrona styków (zabezpieczenie przed dziećmi)
Typ połączenia	Z zaciskami śrubowo-windowymi

Odpowiednie do

Berker B.x

Zrównoważony rozwój

Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak