



6765098914



prise d. cour. a. broche de terre et LED de contrôle, S.1/B.3/B.7, orange bril.

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Orange

Code RAL 2003

Finition de la surface Brillant

Matière Duroplastique

Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 41,60 mm

Profondeur des boîtes d'encastrement 31 mm

Profondeur de montage 32 mm

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Connectivité

Type de connection / prise Borne à vis

Type de montage Fixation par vis
Fixation par griffe

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant Broche de mise à la terre

Insert central incliné No

Avec couvercle à charnière No

Broche ronde de protection de mise à la terre Oui

Avec lampe de signalisation No

Avec fermeture No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No

Capacité

Nombre de modules 1

Commandes et indicateurs

Type d'éclairage pour les dispositifs d'installation Voyant de commande de fonctionnement intégré

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts Oui

Indice de protection IP IP20

Fonctions

Avec éclairage d'orientation No

Avec éclairage fonctionnel Oui

Textes

Impression Sans inscription

Housse Plaque de recouvrement

Textes

Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes surélevées à vis

Adapté à

Berker S.x/B.x

Durabilité

Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui