



6130763515

Prekidač, izmjenični, jezgro sa tipkom, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Nadgradna/NŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva
RAL kod 7011
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Lakirano
Sadrži reciklirani materijal (% ukupne težine plastike) 24,1 %

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima
Sa montažom putem krala Ne

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 70 x 70 mm
Ugrađena dubina 12 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55
Otpornost na udarce IK IK05

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)
Promjena načina rada Izmjenični

Održivost

Bez halogena Da
REACH-bez SVHC Da
Usklađeno sa RoHS Da