



6130763515

Prekidač, izmjenični, jezgro sa tipkom, W.1, siva mat

Tehničke karakteristike

Električna struja

Struja uklapanja/isklapanja 10 A

Instalacija, montaža

Montiranje na PŽ montaža
Montaža u zid/PŽ

Napon

Nazivni napon 250 V

Materijali

Boja Siva
RAL kod 7011
Obrada površine Mat
Materijal Termoplastika
Obrada Lakirano

Identifikacija

Raspored konstrukcije Osnovni element

Povezivost

Vrsta montaže Montaža vijcima
Sa montažom putem krala Ne

Kontrole i indikatori

Broj tipki 1

Dimenzije

Dimenzije 70 x 70 mm
Ugrađena dubina 12 mm

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP55
Otpornost na udarce IK IK05

Arhitektura

Kontrolni/radni element Tipka

Električna struja

Nazivna struja 10 A

Tekst

Način instalacije Za pričvršćivanje vijcima
Vrsta veze Sa ubodnim stezaljkama
Rasvjeta Bez iluminacije (ne može se osvijetliti)
Promjena načina rada Izmjenični

Održivost

Bez halogena Da
Usklađeno sa REACH Da
Usklađeno sa RoHS Da