



80141500



IP55



Skupinové tlačítko se sběrnicovou spojkou, 2-násobné, KNX - W.1, světle šedá

Technické vlastnosti

Instalace, montáž

Montáž	Zapuštěná montáž Montáž na omítku
--------	--------------------------------------

Podmínky použití

Provozní teplota	-40 - 30 °C
------------------	-------------

Elektrický proud

Příkon sběrnice, přenos dat	10 mA
-----------------------------	-------

Funkce

S prostorovým termostatem	Ne
---------------------------	----

Rozměry

Vestavěná hloubka	22 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	32 mm
Výška	44 mm
Šířka	45,70 mm
Hloubka	40,50 mm

Vybavení

Počet ovládacích bodů	4
-----------------------	---

Ovládací prvky a indikátory

S kontrolkou LED	Ano
------------------	-----

Materiál

Barva	Šedá
Kód RAL	7011 7035
Materiál	Duroplast
Povrchová úprava	Lesklý Matná

Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

Obrazovka

S displejem	Ne
-------------	----

Texty

Funkce	Funkce pro ruční přerušení již spuštěných automatických funkcí
--------	--

Rozsah dodávky

Včetně připojení sběrnice	Ano
---------------------------	-----

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----