




80141300



IP55



Drukknopmodule 1x 2-voudig, geïntegreerde busaankoppelaar, berker W.1

Technische eigenschappen

Installatie, montage

Gemonteerd op	Inbouwmontage Oppervlaktemontage
---------------	-------------------------------------

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-40 - 30 °C
---------------------	-------------

Stroom / temperatuur

Stroomverbruik bus (gegevensoverdracht)	10 mA
---	-------

Funcities

Met ruimtethermostaat	Nee
-----------------------	-----

Afmetingen

Inbouwdiepte	22 mm
Inbouwdiepte inbouwdozen	32 mm
Hoogte	44 mm
Breedte	45,70 mm
Diepte	40,50 mm

Samenstelling

Aantal bedieningspunten	2
-------------------------	---

Bediening en signalering

Met led-indicatie	Ja
-------------------	----

Materiaal

Kleur	Grijs
RAL-code	7011 7035
Materiaal	Duroplast
Afwerking oppervlakte	Glanzend Mat

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Schermb

Met display	Nee
-------------	-----

Teksten

Functie	Functie voor handmatig onderbreken van al geactiveerde automatische functies
---------	---

Duurzaamheid

RoHS conform	Ja
--------------	----