



80141300



IP55



Tryckknappsinsats, KNX easy, 1 vipa, med busskopplare, W.1, IP55

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering	Infälld montering Utanpåliggande montering
-----------	---

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-40 - 30 °C
------------------	-------------

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)	10 mA
--	-------

Funktioner

Med temperaturgivare	Nej
----------------------	-----

Dimensioner

Inbygggnadsdjup	22 mm
Inbygggnadsdjup infällda lådor	32 mm
Höjd	44 mm
Bredd	45,70 mm
Djup	40,50 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter	2
----------------------	---

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Material

Färg	Grå
RAL-kod	7011 7035
Material	Duroplast
Ytbehandling	Blank Matt

Tillbehör

Har märksfält	Nej
---------------	-----

Skärm

Med display	Nej
-------------	-----

Text

Funktion	Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner
----------	--

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----