



80141200



IP55



Modulo Puls. singolo accoppiatore bus integrato 1 punto di comando KNX W.1

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su	Montaggio a incasso Montaggio a parete
--------------	---

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-40 - 30 °C
-------------------------	-------------

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati	10 mA
--	-------

Funzioni

Con termostato per ambienti	No
-----------------------------	----

Serie

Profondità di installazione	22 mm
Profondità delle scatole da incasso	32 mm
Altezza	44 mm
Larghezza	45,70 mm
Profondità	40,50 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento	1
--------------------------------	---

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED	Sì
----------------------	----

Materiali

Colore	Grigio
Codice RAL	7035
Materiale	Duroplastica
finitura superficiale	Lucido Opaco

Acessori

Con campo per l'etichetta	No
---------------------------	----

Schermo

Con display	No
-------------	----

Testo

Funzione	Funzione di interruzione manuale delle funzioni automatiche già attivate
----------	--

Sostenibilità

Conformità ROHS	Sì
-----------------	----