




80141200



IP55



Tryckknappsinsats enkel återfjädrande, KNX, W.1

Tekniska egenskaper

Installation, montering

Montering

Infälld montering
Utanpåliggande montering

Användningsförhållanden

Driftstemperatur

-40 - 30 °C

Elektrisk ström

Strömförbrukning buss (dataöverföring)

10 mA

Funktioner

Med temperaturgivare

Nej

Dimensioner

Inbygggnadsdjup

22 mm

Inbygggnadsdjup infällda lådor

32 mm

Höjd

44 mm

Bredd

45,70 mm

Djup

40,50 mm

Utrustning

Antal manöverpunkter

1

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering

Ja

Material

Färg

Grå

RAL-kod

7035

Material

Duroplast

Ytbehandling

Blank
Matt

Tillbehör

Har märksfält

Nej

Skärm

Med display

Nej

Text

Funktion

Funktion för att manuellt avbryta redan påbörjade automatiska funktioner

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse

Ja