




80141400



IP55



Modulo Puls. doppio accoppiatore bus integrato 2 punti di comando KNX W.1

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso
Montaggio a parete

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio

-40 - 30 °C

Corrente

Corrente assorbita dal bus in trasferimento dati

10 mA

Funzioni

Con termostato per ambienti

No

Serie

Profondità di installazione

22 mm

Altezza

44 mm

Larghezza

45,70 mm

Profondità

40,50 mm

Equipaggiamento

Numero di punti di azionamento

2

Controlli e indicatori

Con indicatore a LED

Sì

Materiali

Colore

Grigio

Codice RAL

7035

Materiale

Duroplastica

finitura superficiale

Lucido
Opaco

Acessori

Con campo per l'etichetta

No

Schermo

Con display

No

Testo

Funzione

Funzione di interruzione manuale delle funzioni
automatiche già attivate

Sostenibilità

Conformità ROHS

Sì