



TG501A



Optische rookmelder 230 V met backupbatterij, koppelbaar, wit

Technische eigenschappen

Aansluitmogelijkheden

Koppelbaar Ja

Voeding

Voedingsspanning Netspanning/alkalinebatterij 9 V 6LR61

Aansluitmogelijkheden

Radioaansluiting optioneel Nee

Samenstelling

Volume van zoemer 85 dB

Afmetingen

Diameter 125 mm

Hoogte 48 mm

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP32

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -10 - 55 °C