



EGN103



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ ΜΕ ΥΠΟΔΟΧΗ BLE 1 ΕΞΟΔΟΥ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Ονομαστική τάση	230 - 230 V
Ονομαστική τάση λειτουργίας U_e	230 - 230 V

Συχνότητα

Συχνότητα	50 - 60 Hz
-----------	------------

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου	2300 W
--	--------

Φωτισμός

Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού σε σειρά	1000 W
Μέγιστο φορτίο λαμπτήρα φθορισμού με παράλληλη αντιστάθμιση	400 VA

Λειτουργίες

Εφεδρεία σε έτη	5 y
Με συγχρονισμό μέσω δικτύου	Όχι
Με συγχρονισμό quartz	Ναι
Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1

Εξοπλισμός

Ακρίβεια ανά ημέρα	1,50 s
Με πρόγραμμα παλμού	Όχι
Αριθμός καναλιών	1

Σύνδεση

Είδος επαφών	1x αλλαγή
--------------	-----------

Ρυθμίσεις

Καθημερινό πρόγραμμα	Ναι
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα	Ναι
Ετήσιο πρόγραμμα	Όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-5 - +45 °C
-------------------------	-------------

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 6 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1.5 - 10 mm ²

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
----------------	------------------------

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	35,80 mm
Βάθος	61,60 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων	2
-------------------	---

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 χρόνων εναλλαγής	1 min
---	-------

Εικονογραφήσεις | Σχέδια

