



EGN103



### Таймер цифровий тижневий, 1-канал + Bluetooth, запас ходу 5 років

#### Технічні характеристики

##### Напруга

Номінальна напруга	230 - 230 V
Номінальна робоча напруга змінного струму	230 - 230 V

##### Частота

Частота	50 - 60 Hz
---------	------------

##### Потужність

230 В лампа розжарювання та галогенна лампа	2300 W
---	--------

##### Освітлення

Максимальне навантаження люмінесцентної лампи при послідовному з'єднанні	1000 W
Макс. навантаження на люмінесцентну лампу з паралельною компенсацією	400 VA

##### Функції

Запас ходу в роках	5 y
З мережевою синхронізацією	Hi
З кварцовою синхронізацією	Так
Кількість каналів	1

##### Обладнання

Точність на день	1,50 s
З імпульсною програмою	Hi
Кількість каналів	1

##### Під'єднання

Тип контактів	1x перемикання
---------------	----------------

##### Налаштування

Щоденна програма	Так
Тижнева програма	Так
Річна програма	Hi

##### Умови використання

Робоча температура	-5 - +45 °C
--------------------	-------------

##### Під'єднання

Поперечний переріз гнучкого провідника	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Поперечний переріз жорсткого провідника	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Тексти

Тип з'єднання	З гвинтовою клемою
---------------	--------------------

##### Розміри

Висота	85 mm
Ширина	35,80 mm
Глибина	61,60 mm

##### Емність

Кількість модулів	2
-------------------	---

##### Основні електричні характеристики

Мінімальний інтервал між 2 перемиканнями	1 min
--	-------

##### Sustainability

Відповідність RoHS	Так
--------------------	-----

Зображення та малюнки

