



EG103V



Programmaklok digitaal, dag/weekprogramma, 1 W 16 A 12/24V

Technische karakteristieken

Spanning

Nominale spanning U _e	12 - 24 V
----------------------------------	-----------

Frequentie

Frequentie	50 - 60 Hz
------------	------------

Vermogen

Gloe- en halogeenlamp 230 V	2300 W
-----------------------------	--------

Funcities

Vermogensreserve (jaren)	5 y
Met netwerksynchronisatie	Nee
Met kwartssynchronisatie	Ja
Aantal kanaalfuncties	1

Uitrusting

Nauwkeurigheid per dag	1,5 s
Met impulsprogramma	Ja
Aantal kanalen	1

Aansluiting

Soort contact	1x wissel
---------------	-----------

Instellingen

Dagprogramma	Ja
Weekprogramma	Nee
Jaarprogramma	Nee

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-5 - +45 °C
---------------------	-------------

Aansluiting

Doorsnede soepele geleider	1 - 16 mm ²
Doorsnede stijve geleider	1 - 6 mm ²

Teksten

Aansluitwijze	Met schroefklemmen
Functie	Toetsvergrendeling met vergrendelsleutel Met impulsfunctie

Afmetingen

Hoogte	85 mm
Breedte	35 mm
Diepte	64 mm

Capaciteit

Aantal modules	2
----------------	---

Belangrijkste elektrische eigenschappen

Minimuminterval tussen 2 schakeltijden	1 min
--	-------