



EG103V



IP20



Programador digital 1 canal 7d 12/24V

Características técnicas

Tensão

Tensão nominal de funcionamento Ue 12 - 24 V

Frequência

Frequência 50 - 60 Hz

Potência

Lâmpadas incandescentes e de halogénio 230V 2300 W

Funções

Reserva de marcha em anos	5 anos
Com sincronização de rede	Não
Com sincronização de quartzo	Sim
Número de canais em operação	1

Equipamento

Precisão diária	1,5 s
Com programa de impulsos	Sim
Número de canais	1

Conexão

Tipo de contactos 1x comutador

Modo de configuração

Programa diário	Sim
Programa semanal	Não
Programa anual	Não

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -5 - +45 °C

Conexão

Secção transversal de condutor flexível	1 - 16 mm ²
Secção transversal de condutor rígido	1 - 6 mm ²

Texto

Tipo de ligação	Com terminais de parafuso
Função	Keylock por meio de bloqueio com chave Com função de impulso

Dimensões

Altura	85 mm
Largura	35 mm
Profundidade	64 mm

Principais atributos elétricos

Intervalo mínimo entre 2 comandos temporizados 1 min

Capacidade

Número de módulos 2