



EG103V



IP20



Digitální spínací hodiny 12-24 V, týdenní, 1 kanálové, komfort

Technické vlastnosti

Napětí

Provozní napětí AC 12 - 24 V

Frekvence

Frekvence 50 - 60 Hz

Výkon

Žárovková a halogenová svítidla 230 V 2300 W

Funkce

Rezerva chodu v letech	5 y
Se sítovou synchronizací	Ne
Se synchronizací pomocí krystalů	Ano
Počet funkčních kanálů	1

Vybavení

Přesnost na den	1,5 s
S impulzním programem	Ano
Počet kanálů	1

Připojení

Typ kontaktu 1x přepínač

Nastavení

Denní program	Ano
Týdenní program	Ne
Roční program	Ne

Podmínky použití

Provozní teplota -5 - +45 °C

Připojení

Průřez flexibilního vodiče	1 - 16 mm ²
Průřez plného vodiče	1 - 6 mm ²

Texty

Typ připojení	Se šroubovými svorkami
Funkce	Blokování tlačítka blokovacím klíčem S pulzní funkcí

Rozměry

Výška	85 mm
Šířka	35 mm
Hloubka	64 mm

Hlavní elektrické atributy

Minimální interval mezi 2 spínacími časy 1 min

Kapacita

Počet modulů 2