



EG103V



IP20



ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΨΗΦΙΑΚΟΣ 7 ΗΜΕΡΩΝ 1 ΕΞΟΔΟΥ ΠΑΛΜΟΥ 12-24V

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τάση

Όνομαστική τάση λειτουργίας U_e 12 - 24 V

Συχνότητα

Συχνότητα 50 - 60 Hz

Ισχύς

Λαμπτήρας πυρακτώσεως 230 V και αλογόνου 2300 W

Λειτουργίες

Εφεδρεία σε έτη	5 y
Με συγχρονισμό μέσω δικτύου	Όχι
Με συγχρονισμό quartz	Ναι
Αριθμός καναλιών λειτουργίας	1

Εξοπλισμός

Ακρίβεια ανά ημέρα	1,5 s
Με πρόγραμμα παλμού	Ναι
Αριθμός καναλιών	1

Σύνδεση

Είδος επαφών 1x αλλαγή

Ρυθμίσεις

Καθημερινό πρόγραμμα	Ναι
Εβδομαδιαίο πρόγραμμα	Όχι
Ετήσιο πρόγραμμα	Όχι

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας -5 - +45 °C

Σύνδεση

Εύκαμπτος αγωγός διατομής	1 - 16 mm ²
Διατομή άκαμπτου αγωγού	1 - 6 mm ²

Κείμενο

Είδος σύνδεσης	Με βιδωτούς ακροδέκτες
Λειτουργία	Κλειδαριά με κλειδί Με λειτουργία παλμού

Διαστάσεις

Ύψος	85 mm
Πλάτος	35 mm
Βάθος	64 mm

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων 2

Κύρια ηλεκτρικά χαρακτηριστικά

Ελάχιστο διάστημα μεταξύ 2 χρόνων εναλλαγής 1 min