



EG103D



### Interrupteur horaire électronique 1 voie sur 7 jours, version radiopilotée

#### Caractéristiques techniques

##### Fréquence

Fréquence	50 - 50 Hz
-----------	------------

##### Puissance

Ampoules à incandescence et halogènes 230 V	2300 W
---	--------

##### Fonctions

Réserve de marche années	5 y
Avec synchronisation réseau	Non
Avec synchronisation quartz	Oui
Nombre de canaux de fonctions	1

##### Equipement

Avec un programme à impulsions	Oui
Nombre de canaux	1

##### Raccordement

Type de contact	1x inverseur
-----------------	--------------

##### Réglages

Programme journalier	Non
Programme hebdomadaire	Oui
Programme annuel	Non

##### Conditions d'utilisation

Température de service	-5 - 45 °C
------------------------	------------

##### Raccordement

Section de raccordement en câble souple	1 - 6 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement en câble rigide	1.5 - 10 mm <sup>2</sup>

##### Textes

Type de raccordement	Avec bornes à vis
Fonction	Verrouillage de la touche au moyen d'une clé de blocage Avec fonction d'impulsion Simulation de présence

##### Dimensions

Hauteur	85 mm
Largeur	35 mm
Profondeur	64 mm

##### Principaux attributs électriques

Intervalle minimum entre 2 périodes de commutation	1 min
--	-------

##### Capacité

Nombre de modules	2
-------------------	---