


HTG411H



### Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

#### Caractéristiques techniques

##### Équipement

Serveur web Oui

##### Tension

Tension de service 24 - 24 V

Type de tension d'alimentation DC

##### Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media Interface Ethernet

##### Puissance

Puissance consommée VA 7 VA

##### Sécurité

Classe de protection (IP) IP20

##### Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

##### Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

##### Dimensions

Largeur en modules 6

##### Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui