


HTG411H



Serveur de données multi-énergies + carte micro SD

Caractéristiques techniques

Équipement

Serveur web Oui

Tension

Tension de service 24 - 24 V

Type de tension d'alimentation DC

Connectivité

Type d'interface Bus / passerelle Media Interface Ethernet

Puissance

Puissance consommée VA 7 VA

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 70 °C

Commandes et indicateurs

Avec affichage LED Oui

Dimensions

Largeur en modules 6

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui