


HTG411H



Agardio.manager, incl. micro SD-kaart

Technische karakteristieken

Uitrusting

Webserver Ja

Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

Type voeding DC

Connectiviteit

Type interface bussysteem/media gateway Interface Ethernet

Vermogen

Opgenomen vermogen VA 7 VA

Veiligheid

Beschermingsgraad IP IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 70 °C

Bediening en signalisatie

Met led-indicatie Ja

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 6

Duurzaamheid

RoHS conform Ja