


HTG411H



agardio.manager Serwer monitoringu energii

Właściwości techniczne

Sprzęt

Serwer sieci W Tak

Napięcie

Zakres napięcia pracy 24 - 24 V

Typ napięcia zasilania DC

Łączność

Typ systemu magistrali interfejsu/bramy mediów Interfejs Ethernet

Moc

Pobór mocy VA 7 VA

Bezpieczeństwo

Klasa ochrony przed wnikaniem (IP) IP20

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 70 °C

Elementy sterujące i wskaźniki

Ze wskaźnikiem LED Tak

Wymiary

Liczba jednostek szerokości 6

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak