



HTG411H



Agardio.manager, incl. micro SD-kaart

Technische eigenschappen

Samenstelling

Webserver Ja

Spanning

Bedrijfsspanning 24 - 24 V

Type voeding DC

Aansluitmogelijkheden

Type interface bussysteem/media gateway Interface Ethernet

Vermogen

Opgenomen vermogen VA 7 VA

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) IP20

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur -25 - 70 °C

Bediening en signalering

Met led-indicatie Ja

Afmetingen

Aantal breedte-eenheden 6

Duurzaamheid

RoHS conform Ja