


HTG411H



## Servidor de energia Agardio.manager

### Características técnicas

#### Equipamento

Servidor web Sim

#### Tensão

Tensão de funcionamento 24 - 24 V

Tipo de alimentação de tensão CC (abreviatura)

#### Conetividade

Tipo de sistema de interface bus/gateway multimédia Interface Ethernet

#### Potência

Consumo de energia VA 7 VA

#### Segurança

Índice de proteção IP IP20

#### Condições de utilização

Temperatura de funcionamento -25 - 70 °C

#### Controlos e indicadores

Com sinalizadores LED Sim

#### Dimensões

Número de unidades de largura 6

#### Sustentabilidade

Conformidade RoHs Sim