





HTG411H



## Agardio.manager Server - Huvudenhet för mätuppsamling

### Tekniska egenskaper

#### Utrustning

Web server Ja

#### Spänning

Driftspänning 24 - 24 V

Matarspänning DC

#### Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway Ethernet-gränssnitt

#### Ström

Energiförbrukning VA 7 VA

#### Säkerhet

Kapslingsklass (IP) IP20

#### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 70 °C

#### Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering Ja

#### Dimensioner

Antal breddenheter 6

#### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja