





HTG411H



Argardio.manager Server Huvudenhet för mätuppsamling

Tekniska egenskaper

Utrustning

Web server	Ja
------------	----

Spänning

Driftspänning	24 - 24 V
---------------	-----------

Typ av matarspänning	DC
----------------------	----

Anslutning

Typ av gränssnitt bussystem/media gateway	Ethernet-gränssnitt
---	---------------------

Ström

Energiförbrukning VA	7 VA
----------------------	------

Säkerhet

Kapslingsklass (IP)	IP20
---------------------	------

Användningsförhållanden

Driftstemperatur	-25 - 70 °C
------------------	-------------

Kontroller och indikatorer

Med LED-indikering	Ja
--------------------	----

Dimensioner

Antal breddenheter	6
--------------------	---

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----