



WNA403B

**cubyko - Quadro triplo horizontal, branco**

**Características técnicas**

**Capacidade**

Número de grupos	3
Número de módulos	3

**Materiais**

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

**Dimensões**

Altura	224 mm
Largura	83 mm
Profundidade	38 mm
Número de unidades horizontais	3
Número de unidades verticais	1

**Acessórios**

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

**Instalação / montagem**

Montagem	Saliente
----------	----------

**Índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

**Condições de utilização**

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

**Textos**

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grafos Com adaptador de montagem e vedante Para montagem embutida e montagem em parede oca Para montagem horizontal
--------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Sustentabilidade**

Livre de halógenio	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHS	Sim