



WNA403B

cubyko - Quadro triplo horizontal, branco

Características técnicas

Capacidade

Número de grupos	3
Número de módulos	3

Materiais

Cor	Branco
Código RAL	9010
Acabamento	Mate
Material	Termoplástico
Tratamento	Sem tratamento

Dimensões

Altura	224 mm
Largura	83 mm
Profundidade	38 mm

Acessórios

Tem campo de etiquetagem	Não
--------------------------	-----

Instalação, montagem

Montagem	Encastrar
Posição de montagem/ligação	Horizontal

Segurança

Índice de proteção IP	IP20
Resistência ao impactos IK	IK05

Condições de utilização

Temperatura de funcionamento	-15 - 30 °C
------------------------------	-------------

Texto

Modo de instalação	Com fixação por parafuso/grampos Com adaptador de montagem e vedante Para montagem embutida e montagem em parede oca Para montagem horizontal
--------------------	--

Sustentabilidade

Livre de halógeno	Sim
REACH - livre de SVHC	Sim
Conformidade RoHs	Sim