




WNA402

cubyko inbouw kader dubbel horizontaal grijs IP55

Technische karakteristieken

Capaciteit

Aantal gangen	2
Aantal modules	2

Materiaal

Kleur	Lichtgrijs
RAL-kleur	7035
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlaktebehandeling	Onbehandeld

Afmetingen

Hoogte	154 mm
Breedte	83 mm
Diepte	38 mm
Aantal eenheden horizontaal	2
Aantal eenheden verticaal	1

Toebehoren

Heeft tekstveld	Nee
-----------------	-----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Veiligheid

Beschermingsgraad IP	IP20
Slagvastheid IK	IK05

Gebruiksvoorwaarden

Bedrijfstemperatuur	-15 - 30 °C
---------------------	-------------

Teksten

Montagewijze	Met klem-/schroefbevestiging Met montage-adapter en afdichting Voor inbouw- en holle wandmontage Voor verticale montage
--------------	--

Duurzaamheid

Halogeenvrij	Ja
REACH conform	Ja
RoHS conform	Ja