




WNA402

ΣΥΒΥΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΠΛΟ ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ ΓΚΡΙ

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Χωρητικότητα

Αριθμός στοιχείων διακόπτη	2
Αριθμός στοιχείων	2

Υλικά

Χρώμα	Γκρι
Κωδικός RAL	7035
Φινίρισμα επιφάνειας	Ματ
Υλικό	Θερμοπλαστικό
Μεταχείριση	Ακατέργαστο

Διαστάσεις

Ύψος	154 mm
Πλάτος	83 mm
Βάθος	38 mm
Αριθμός μονάδων οριζόντια	2
Αριθμός μονάδων κάθετα	1

Παρελκόμενα

Πλακίδια με θέση επιγραφής	Όχι
----------------------------	-----

Εγκατάσταση, τοποθέτηση

Τοποθέτηση	Επίτοιχη τοποθέτηση
------------	---------------------

Ασφάλεια

Κατηγορία προστασίας (IP)	IP20
Αντοχή σε κρούση IK	IK05

Συνθήκες χρήσης

Θερμοκρασία λειτουργίας	-15 - 30 °C
-------------------------	-------------

Κείμενο

Τρόπος εγκατάστασης	Με σφιγκτήρα/βίδα στερέωσης Με προσαρμογέα τοποθέτησης και στεγανοποίηση Για χωνευτή τοποθέτηση σε τοίχο ή γυψοσανίδα Για κάθετη τοποθέτηση
---------------------	--

Βιωσιμότητα

Ελεύθερο αλογόνου (halogen free)	Ναι
Σύμφωνο με REACH - Χωρίς SVHC	Ναι
Συμμόρφωση RoHS	Ναι