



WNC033

**Paro de emergencia 1/4 de vuelta, gris**

**Características técnicas**

**Instalación, montaje**

Montaje en	Montaje en superficie
------------	-----------------------

**Frecuencia**

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

**Materiales**

Colour	Gris
Código RAL	7011
Acabado de la superficie	Acabado satinado
Material	Polipropileno

**Identificación**

Disposición de montaje	Instalación completa con placa
------------------------	--------------------------------

**Conectividad**

Tipo de montaje	Montaje con tornillos
-----------------	-----------------------

**Controles e indicadores**

Número de teclas	1
------------------	---

**Dimensiones**

Dimensiones	75 x 75 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	40 mm

**Seguridad**

Índice de protección IP	IP55
Resistencia al impacto IK	IK07

**Arquitectura**

Elemento de control/operación	Interruptor rotatorio y convencional
-------------------------------	--------------------------------------

**Corriente eléctrica**

Corriente nominal asignada	10 A
----------------------------	------

**Texto**

Iluminación	Sin iluminación (no se puede iluminar)
-------------	--

**Sostenibilidad**

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí