



WNA160B



Mod Prise courant SCHUKO couv clapet saillie/encastrer cubyco blc pol mat

Caractéristiques techniques

Tension

Tension nominale 250 V

Courant électrique

Courant assigné nominal 16 A

Conditions d'utilisation

Température de service -15 - 30 °C

Fréquence

Fréquence 50 - 60 Hz

Matières

Couleur Blanc polaire
Code RAL 9010
Finition de la surface Mat
Matière Thermoplastique
Traitement Non traité

Dimensions

Hauteur 71 mm
Largeur 71 mm
Profondeur 22,80 mm
Nombre d'unités 1
Profondeur des boîtes d'encastrement 0 mm

Raccordement

Type de connection / prise Verrou rotatif
Section du conducteur flexible sans manchon d'extrémité de fil 1,0 - 2,5 mm²

Installation, montage

Montage sur Montage encastré
En saillie
Position de montage/connexion Horizontale

Connectivité

Type de connection / prise Fiche
Type de montage Fixation par vis

Équipement

Connecteur/type de fiche prise de courant SCHUKO
Insert central incliné No
Avec couvercle à charnière Oui
Broche ronde de protection de mise à la terre No
Avec lampe de signalisation No
Avec fermeture No

Accessoires

Étiquetés, avec champ d'étiquetage No
Pré-équipé avec Prise de courant

Plastron, porte

Type de couvercle Couvercle articulé à fermeture automatique, peut être arrêté en position finale

Capacité

Nombre de modules 1

Sécurité

Avec une protection renforcée des contacts	Oui
Résistance aux chocs IK	IK05
Indice de protection IP	IP55

Fonctions

Avec éclairage d'orientation	No
Avec éclairage fonctionnel	No

Identification

Avec inscription	No
------------------	----

Textes

Housse	Boîtier complet
Protection	Protection renforcée contre les contacts accidentels
Type de raccordement	Avec bornes à ressort
Marquage	Sans marquage

Adapté à

Hager cubyko

Durabilité

Sans halogène	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui